

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250762 HB7035-1
GTIN	4045197874269
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150608 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7035-1
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Spanbrecher	SM

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen