

**Garant**
**KNUX 160410R, Sorte: HB7035-1**


## Bestelldaten

Bestellnummer	251076 HB7035-1
GTIN	4045197874368
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

KNUX 160410R HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SG

Spanleitstufe: 3,2 mm

 Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 260 m/min

## Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SG
Schnitttiefe $a_p$	1 - 6 mm
Eckenradius	1 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Sorte	HB7035-1
Spanleitstufe	3,2 mm
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen