

Garant**Frässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: F1630****Bestelldaten**

Bestellnummer	543709 F1630
GTIN	4045197522429
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

Extra stabiler Schaft mit \varnothing 8 mm.

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Rundbogen** (RBF).

Verwendung:

Für Fräsarbeiten mit höchster Beanspruchung.

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	Rundbogen
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Gesamtlänge	70 mm
Form	F1630
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Kopf- \varnothing	16 mm
Schaft- \varnothing	8 mm
Kopflänge	30 mm
Serie	Zahnung Z9

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		