


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Artikelklasse	21G

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen