

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260766 HB7035-1
GTIN	4045197874450
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120408 HB7035-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen