


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1



Bestelldaten

Bestellnummer	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7035-1 Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: HB7035-1
 Spanbrecher: SS
 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen