

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1**



## Bestelldaten

Bestellnummer	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

SNMG 120408 HB7035-1 Eckenradius: 0,8 mm  
 Sorte: HB7035-1  
 Spanbrecher: SS  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

## Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen