


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMM 190624 HB7035-1 Eckenradius: 2,4 mm
Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SR
Schnitttiefe a_p : 2 - 12 mm
Vorschub f : 0,4 - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	2 - 12 mm
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	2,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U

Spanbrecher	SR
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen