

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260988 HB7035-1
GTIN	4045197874726
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T308 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen