

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251432 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874733 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------------------|
| Sorte | HB7035-1 |
| Hauptanwendung | P |
| Schnitttiefe a_p | 0,3 - 2 mm |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Vorschub f | 0,1 - 0,4 mm/U |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 120 - 350 m/min |
| Spanbrecher | SS |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |