

## Gewinde Gut-Lehrring 6g, Gewinde: M30



### Bestelldaten

Bestellnummer	486010 M30
GTIN	2050001037244
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

#### Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewinde	M30
Gewindesteigung	3,5 mm
Toleranzklasse	6g
Kalibrierung	L12

Lehrenart	Gutlehre
Toleranzfeld	g
Gewindeart	M
Norm	DIN 13
Qualität	6
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrring

### Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100
KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 60 mm	028600 60