

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TN.G 160408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SM
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen