

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Artikelklasse	21G

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen