

**3M Roloc™****Vlies-Finishingscheibe SC-DR, Ø 76,2 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 554047 100     |
| GTIN          | 30048011055320 |
| Artikelklasse | 53M            |

**Beschreibung****Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies**.

**Verwendung:**

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

**Hinweis:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finden Sie unter 573510 ff.

**Technische Beschreibung**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Feinheitsgrad            | grob       |
| Körnungsvergleich        | 100        |
| Ausführung               | A coarse   |
| Scheiben-Ø               | 76,2 mm    |
| Schleifmittel            | Nylonvlies |
| Schleifmittelkurzzeichen | A          |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 %                 |
| Produktnamensattribut              | Ø 76,2 mm               |
| maximale Drehzahl                  | 18000 min <sup>-1</sup> |
| Produktart                         | Schleifvlies            |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 67 HRC                 | geeignet         |                |          |
| INOX                           | geeignet         |                |          |
| Ti                             | geeignet         |                |          |
| GG(G)                          | geeignet         |                |          |
| CuZn                           | geeignet         |                |          |
| Kunststoff, GFK                | geeignet         |                |          |
| Holz                           | geeignet         |                |          |
| Stein                          | bedingt geeignet |                |          |
| Lacke                          | geeignet         |                |          |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| nass maximal                   | bedingt geeignet |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |

## Zubehör

|  |           |
|--|-----------|
| Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 75 mm | 554092 75 |
|  | 554088 75 |

Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 75 mm

554091 75

Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 75 mm

554090 75

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 75 mm

554089 75

Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm

554094 75

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittelhart Außen-Ø 75 mm

554093 75