

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Sorte	HB7035-1
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,08 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen