


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080404 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen