

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1**



## Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251964 HB7035-1 |
| GTIN          | 4045197875037   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Beschreibung

WNMG 080408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

## Technische Beschreibung

|   |                    |
|---|--------------------|
| Hauptanwendung                              | P                  |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,4 mm/U     |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 2 mm         |
| Schnittbedingung                            | stark unterbrochen |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm             |
| Spanbrecher                                 | SS                 |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 120 - 350 m/min    |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte                       | HB7035-1                      |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schlichten                    |
| Schneidstoff                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 6                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |