

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7035-1
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Spanbrecher	SG
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	P

Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen