

**Garant****Fächerschleifrad M14 Gewebe (A), Ø 125 mm×20 mm, Körnung: 120**

## Bestelldaten

Bestellnummer	566350 120
GTIN	4045197345837
Artikelklasse	51M

## Beschreibung

**Ausführung:****Fächerförmig angeordnete Lamellen** um die Achse des Werkzeuges. **M14 Direktaufnahme.**

Extrem flexibel.

**Schleifgewebe** Normalkorund (A).**Verwendung:**

Für Feinschleifarbeiten an gewölbten Flächen.

## Technische Beschreibung

Körnung	120
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Scheiben-Ø	125 mm
Scheibenbreite	20 mm

Produktnameattribut	Ø 125 mm×20 mm
Gewinde	M14
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifrad

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		