



## Fächerschleifscheibe für Stahl, POLIFAN-CURVE (ZA), Scheiben-Ø×Breite: 125X16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	566320 125X16
GTIN	4007220790175
Artikelklasse	55P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fächerschleifscheibe für die anspruchsvolle Bearbeitung von Kehlnähten. Die **radiale Bauform mit spezieller Lamellenanordnung** ermöglicht optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius. Hohe Abtragleistung, Standzeit und Formstabilität.

**SGP CURVE STEELOX (ZA)** in Korn 40 für hohe Zerspanungsleistung.

#### Verwendung:

**Präzises Ausschleifen von Kehlnahtgeometrien**, Anfasen, Entgraten. Breite Ausführung (L) für Kehlnähte > 8 mm.

### Technische Beschreibung

Scheibenbreite	16 mm
Breite am Radius	14 mm
Körnung	40
Formbeschreibung	radial
Bohrungs-Ø	22,23 mm

für Kehlnahtradien	> 8 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		