



Präzisions-Winkelbiegeapparat komplett mit Zubehör, maximale Werkstückhöhe: 60mm



Bestelldaten

Bestellnummer	823600 60
GTIN	2050001933065
Artikelklasse	86K

Beschreibung

Ausführung:

Leicht bedienbarer, leistungsfähiger Biegeapparat für maßgenaues Biegen von diversen Profilen bis 180°. Sicheres und festes Spannen der Profile. Wiederholgenaues Biegen durch präzise Biege- und Spannvorrichtung. Integrierte **Winkel- und Längenanschläge für ein schnelles Arbeiten** bei exakten Biegeergebnissen. Zügiger Arbeitsfortschritt auch bei massiven Profilen, ermöglicht durch einen **nadelgelagerten Drehteller** (Gr. 60 und 100).

Verwendung:

Maßgenaues und anwenderfreundliches Kalt- und Warmbiegen (Biegewinkel 0 – 180°), sowohl mit scharfkantiger Biegekante als auch mit verschiedenen Biegeradien.

Passend für:

Schraubstock / Werkbank

Lieferumfang:

1 Biegeplatte (r = 2 mm), 90° Nr. 823602 Gr. 2, 1 Winkelanschlag, 1 Längenanschlag, 1 Bedienhebel, 1 Abdeckzapfen, 1 Schlüssel SW 5 - 6 - 8 - 10.

Hinweis:

Weitere Biegeplatten unter der Nr. 823601 – 823604.

Technische Beschreibung

Höhe	145 mm
maximale Biegeleistung Rundmaterial (kalt) Ø	15 mm
maximale Biegeleistung Flachmaterial (kalt)	60x6 / 13x13 mm

Tiefe	200 mm
maximale Werkstückhöhe	60 mm
Breite	335 mm
maximale Biegeleistung Flachmaterial (warm)	60×10 / 20×20 mm
Gewicht	22,4 kg
Produktart	Biegeapparat

Zubehör

Biegewerkzeug Radius 8	823602 8
Biegewerkzeug Radius 10	823602 10
Biegewerkzeug Radius 2	823602 2
Biegewerkzeug Radius 5	823602 5