



Präzisions-Winkelbiegeapparat komplett mit Zubehör, maximale Werkstückhöhe: 100mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 823600 100 |
| GTIN | 2050001933072 |
| Artikelklasse | 86K |

Beschreibung

Ausführung:

Leicht bedienbarer, leistungsfähiger Biegeapparat für maßgenaues Biegen von diversen Profilen bis 180°. Sicheres und festes Spannen der Profile. Wiederholgenaues Biegen durch präzise Biege- und Spannvorrichtung. Integrierte **Winkel- und Längenansläge für ein schnelles Arbeiten** bei exakten Biegeergebnissen. Zügiger Arbeitsfortschritt auch bei massiven Profilen, ermöglicht durch einen **nadelgelagerten Drehteller** (Gr. 60 und 100).

Verwendung:

Maßgenaues und anwenderfreundliches Kalt- und Warmbiegen (Biegewinkel 0 – 180°), sowohl mit scharfkantiger Biegekante als auch mit verschiedenen Biegeradien.

Passend für:

Werkbank

Lieferumfang:

1 Biegeplatte (r = 2 mm), 90° Nr. 823603 Gr. 2, 1 Winkelanschlag, 1 Längenanschlag, 1 Bedienhebel.

Hinweis:

Weitere Biegeplatten unter der Nr. 823601 – 823604.

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------|
| maximale Werkstückhöhe | 100 mm |
| maximale Biegeleistung Rundmaterial (kalt) Ø | 18 mm |
| Tiefe | 240 mm |

| | |
|---|-------------------|
| maximale Biegeleistung Flachmaterial (kalt) | 100×7 / 18×18 mm |
| Gewicht | 43,9 kg |
| Höhe | 205 mm |
| maximale Biegeleistung Flachmaterial (warm) | 100×10 / 22×22 mm |
| Breite | 465 mm |
| Produktart | Biegeapparat |

Zubehör

| | |
|-------------------------|-----------|
| Zusatzklammer | 823604 |
| Biegewerkzeug Radius 15 | 823603 15 |
| Biegewerkzeug Radius 10 | 823603 10 |
| Biegewerkzeug Radius 5 | 823603 5 |
| Biegewerkzeug Radius 2 | 823603 2 |