



Gewindeschneidzeug-Satz mit Gewindebohrer-Sätzen 3-teilig, für metrisches Gewinde: M3-12



Bestelldaten

Bestellnummer	145110 M3-12
GTIN	4045197875082
Artikelklasse	11K

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug ist transportsicher in einer eigenen Halterung untergebracht und sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Gewindebohrer-Satz 3-teilig Nr. 130150: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

je 1 Schneideisen Nr. 140300: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

je 1 Spiralbohrer Nr. 114150: Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148400: Gr. 1; 2

1 Werkzeughalter mit Knarre Nr. 148700: Gr. 85

je 1 Schneideisenhalter Nr. 149300: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W

1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3-12
Flankenwinkel	60 Grad
Gewindeart	M
Norm	
Produktart	