

Garant
Durchgangsloch-Gewindebohrer kurz + Kernloch-Spiralbohrer + Windeisen, für metrisches Gewinde: M3-12

Bestelldaten

Bestellnummer	146260 M3-12
GTIN	4045197876560
Artikelklasse	11K

Beschreibung
Ausführung:

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus Einschnitt-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 und Windeisen Gr. 1.1/2.

Inhalt:

je 1 Einschnitt-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 131450, Kernlochbohrer Nr. 114150 und Windeisen Nr. 148410

Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 – M12
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 352
Produktart	Gewindebohrer

Zubehör

Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M8	131450 M8
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114150 10,2
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M5	131450 M5
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114150 6,8
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114150 8,5
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114150 2,5
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M10	131450 M10
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M3	131450 M3
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114150 4,2
Windeisen, verstellbar Typ 2	148410 2
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114150 5
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M4	131450 M4
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M12	131450 M12
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114150 3,3
Windeisen, verstellbar Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M6	131450 M6