

**Frässtift Zahnung STEEL – grob, HM, Typ: C0616****Bestelldaten**

Bestellnummer	547100 C0616
GTIN	4007220937129
Artikelklasse	55F

Beschreibung**Ausführung:**

Die innovative Zahngeometrie ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **Stahl und Stahlguss**.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Walzenrund

Kopf-Ø: 6 mm

Kopflänge: 16 mm

Gesamtlänge: 55 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	6 mm
Form	C0616
Gesamtlänge	55 mm
Zahnung Kurzzeichen	STEEL
Formbeschreibung	Walzenrund
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	16 mm

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	geeignet		