



Angetriebenes Werkzeug radial, TOEM-Leiste, VX3, Typ: 30-VX3-LIK



Bestelldaten

Bestellnummer	319941 30-VX3-LIK
GTIN	4045197877185
Artikelklasse	31W

Beschreibung

Ausführung:

Anschlagleiste (42,5-TOEM).

Zum Einsatz auf allen CNC-Drehmaschinen **DMG Gildemeister CTX** mit **Sauter** Revolver. Antriebskupplung **DIN 5480**. Spannung der Werkzeuge in die AGW über ER-Spannzange mit außenliegender Mutter oder Schnellwechselsystem VARIA VX in Lizenz EWS. Externe Außenkühlung über KM-Rohr, interne Kühlung durch Werkzeug zentral durch die Spindel. Maximale Drehzahl 8000 min⁻¹.

Einsatz auf **Sternrevolver**. Linke Ausführung, d.h. Bearbeitung Richtung Hauptspindel. Übersetzung 1:1. Ausführung mit Innenkühlung (intern) max. 70 bar.

Vorteil:

- **Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.**
- **Prozesssicherheit durch hochwertige Komponenten, Langlebigkeit.**
- **Übertragung hoher Drehmomente.**
- **100% Kontrolle – jedes AGW wird einem Einlaufprogramm unterzogen.**
- **Innenkühlung: speziell entwickelte und patentierte Dichtung.**

Verwendung:

Möglichst viele Zerspanungsschritte in einer Aufspannung. Bei Platzmangel (verfügbare Spannplätze) im Revolver.

Passend für:

DMG Gildemeister CTX. Teilweise Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. mit DIN 5480.

Lieferumfang:

AGW für Spannzange: inkl. Spannmutter und Hakenschlüssel. AGW VARIA VX: inkl. Spanschlüssel.

Sonderzubehör:

Passende Einsätze Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER-Spannzangen Nr. 308941 – 309878, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 – 309745.

Hinweis:

- **Weitere Antriebstypen (z.B. DIN 5482), Übersetzungen, Abmessungen, BMT etc. auf Anfrage: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-Werkzeuge (interne Kühlung) kein Trockenlauf bei Standarddichtung, Kühlmittelfilterung < 50 µm.**
- **Empfehlung: Ausführung VARIA VX mit einem Drehmomentwerkzeug (max. 6 Nm) bedienen.**

VDI-Größe: 30

Werkzeugspannung: Varia VX3

l₁: 134 mm

b₁: 69,5 mm

b₂: 59,5 mm

h₁: 68 mm

x: 100 mm

Kühlung: intern

Technische Beschreibung

Kühlung	intern
x	100 mm
l ₁	134 mm
h ₁	68 mm
b ₁	69,5 mm
b ₂	59,5 mm
Ausrichtung zur Werkzeugachse	
Aufnahme	VX3
VDI-Größe	30
Werkzeugspannung	Varia VX3
Produktart	

Zubehör

Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-Ø D1 10 mm	319823 10
Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3 Dorn-Ø d1 16 mm	319835 16
Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-Ø D1 16 mm	319823 16
Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-Ø D1 6 mm	319823 6
Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX3 für ER-Spannzangen 20 ER	319802 20
Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX3 für ER-Spannzangen 25 ER	319802 25
Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-Ø D1 12 mm	319823 12
Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-Ø D1 8 mm	319823 8
Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX3 für ER-Spannzangen 16 ER	319802 16
Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-Ø D1 20 mm	319823 20
Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3 Dorn-Ø d1 22 mm	319835 22
Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3 Dorn-Ø d1 27 mm	319835 27
Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX3 für ER-Spannzangen 32 ER	319802 32
Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-Ø D1 25 mm	319823 25