

Garant**BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 55/E****Bestelldaten**

Bestellnummer	319888 55/E
GTIN	4045197877451
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Für Innen- und Außenkühlung.

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

Technische Beschreibung

d_a	32 mm
x	85 mm
L_1	64 mm
h_1	85 mm

L ₃	22 mm
Z	58 mm
Passende Maschinen	Emag VL, Emag VT
l ₁	115 mm
L ₂	64 mm
Produktart	Stahlhalter