

Garant
**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde
schwingungsgedämpft, konische Form, HSK-A 63, Gewinde M × Länge L1:
M12X150**

Bestelldaten

Bestellnummer	307037 M12X150
GTIN	4045197905130
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung. Konische Bauform. **Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 301342, Reduzierung Nr. 301344, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

Vollhartmetall-Aufnahmen bzw. -Verlängerungen für Einschraubfräser Nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	21 mm
Auskraglänge A-Maß	176 mm
Nutzlänge L ₁	150 mm
Bohrungs-Ø D ₁	12,5 mm
Gewinde M	M12×150
Außen-Ø D	40 mm

L ₂	5 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme