


HOLEX**Fächerschleifbürste (A), Korn 240, Kopf-Ø×Kopfbreite: 50X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554800 50X30
GTIN	4045197241061
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Fächerschleifer mit mehrfach geschlitzten Lamellen. Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Besonders zu empfehlen für Konturenschliff.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	15300 min ⁻¹
Körnung	240
Kopfbreite	30 mm
empfohlene Drehzahl	9000 min ⁻¹
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	50 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)

Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	Korn 240
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		