

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVUBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Kopflänge L ₁	40 mm
Mittenversatz L ₃	27 mm
Unterlegplattenschraube	269013 2
Einstellwinkel κ	93 Grad
Unterlegplatte	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	16 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	49 mm
Spannhöhe L ₂	39 mm
Gesamtlänge L	300 mm
ISO-Code Halter	A40T SVUBR/L16
Schaft-Ø D _s	40 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500