

Garant**APMT 100305 TR, HB8525, Typ: ST1100**

Bestelldaten

Bestellnummer	215948 ST1100
GTIN	4045197877581
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Wendepatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.

Für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Plattenstärke: 3,18 mm

Eckenradius: 0,5 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,11 mm

Technische Beschreibung

Typ	ST1100
Vorschub f_z pro Zahn	0,11 mm
Eckenradius	0,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 100305 TR
Sorte	HB8525

Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,18 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen