

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 421571 25-50 |
| GTIN | 4946368716695 |
| Artikelklasse | 44A |

Beschreibung**Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863**. Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm). „Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunkts. **Kombiratsche** (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im Schnelltrieb) für Einhandbedienung und Anwendung im Halter.

Vorteil:

Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. Ab Gr. 25–50 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|------------|
| Ablesung | 0,001 mm |
| Spindelsteigung | 2 mm |
| Spindel-Ø | 6,35 mm |
| Kalibrierung | B2 |
| Messbereich | 25 - 50 mm |
| Fehlergrenze | 2 µm |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |

| | |
|--|-------------------|
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 |
| IP-Schutzart | IP 65 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Norm | Werksnorm |
| Messtechnik | digital |
| Verpackung | stabile Box |
| Produktart | Bügelmessschraube |

Dienstleistungen

| | |
|---|------------|
| KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm | 022040 100 |
| DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm | 022050 100 |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357 | 081560 357 |
| Einstellmaß ganze Länge 25 mm | 421100 25 |