

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 75-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421571 75-100
GTIN	4946368716718
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863**. Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm). „Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunkts. **Kombiratsche** (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im Schnelltrieb) für Einhandbedienung und Anwendung im Halter.

Vorteil:

Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. Ab Gr. 25–50 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	2 µm
Spindelsteigung	2 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Messbereich	75 - 100 mm
Ablesung	0,001 mm
Kalibrierung	B2

Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75