

**KERN****Präzisionswaage, Typ 572, maximaler Wägebereich: 420g****Bestelldaten**

Bestellnummer	479520 420
GTIN	4045761014152
Artikelklasse	47D

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Robustes Metallgehäuse.**
- **Einfache, selbsterklärende Bedienung.**
- **Netz- und Akkubetrieb umschaltbar.**
- **Wägeeinheiten (z.B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**
- **Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).**

**Lieferumfang:**

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

**Sonderzubehör:**

Externer Akku, Datenkabel, Drucker auf Anfrage.

Kalibrierung: Preis auf Anfrage

Ablesung: 0,001 g

Reproduzierbarkeit: 0,002 g

Linearität:  $\pm 0,005$  g

Einschwingzeit: 3 s

Stückgewicht minimal: 0,01 g  
Abmessung Wägeplatte: Ø 106 mm

## Technische Beschreibung

Abmessung Wägeplatte	Ø 106 mm
Ablesung	0,001 g
Nettogewicht	2,3 kg
Linearität	±0,005 g
Herstellerbezeichnung	572
Breite	180 mm
Höhe	85 mm
Einschwingzeit	3 s
Stückgewicht minimal	0,01 g
maximaler Wägebereich	0 - 420 g
Reproduzierbarkeit	0,002 g
Tiefe	310 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Präzisionswaage

## Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ	018940
---------------------------------	--------