


STARCKE®**Schleifpapier-Set 50-teilig Lochung 8fach, Körnung: 120****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 557576 120 |
| GTIN | 4002748356377 |
| Artikelklasse | 56Z |

Beschreibung**Ausführung:**

Flexibles, latexhaltiges B- bzw. C-Papier mit Korund bestreut (542B7 / 542C7). **Rückseite mit Kletthaftung** für schnellen Blattwechsel und höhere Reißfestigkeit.

Vorteil:

Holz- und Lackschliff

- **Ausgezeichnete Kornhaftung – lange Standzeit, keine Oberflächenbeschädigung durch frühzeitigen Kornausbruch.**
- **Staubabweisende Zusätze verhindern das Anhaften von Schleifstaub.**
- **Hochwertiges Korundkorn für maximale Schleifleistung bis zum Schluss.**

Verwendung:

Schleifen von Grundierungen, Füllern, Decklacken sowie Entgraten und Anrauen von Kunststoffbauteilen und zur allgemeinen Holzbearbeitung.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|---------------------|
| Feinheitsgrad | mittel |
| Körnung | 120 |
| Breite | 93 mm |
| Länge | 185 mm |
| Produktart | Klett-Schleifpapier |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | bedingt geeignet | | |
| CuZn | bedingt geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Lacke | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |