



Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® mit Schneidenaussparung, ganze Länge: 250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	731752 250
GTIN	4003773079644
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Durch spezielle Hebelübersetzung hohe Schnittleistung bei relativ geringem Kraftaufwand. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC).

Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen, Schneiden mit Aussparung.

Verwendung:

Für Drähte bis 2000 N/mm² Zugfestigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

für Stahldraht mittelhart bis Ø	6 mm
ganze Länge	250 mm
für Pianodraht bis Ø	4,2 mm
Schneide	gehärtet
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche	schwarz atramentiert
Produktart	schneidende Zange

