

**KERN****Präzisionswaage, Typ PCB, maximaler Wägebereich: 350g**

## Bestelldaten

Bestellnummer	479510 350
GTIN	
Artikelklasse	47D

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Netz- und Batteriebetrieb möglich. Auto-Off nach 3 Minuten.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**
- **Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).**

### Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

### Sonderzubehör:

Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61; interner Akku auf Anfrage. Datenkabel, Drucker auf Anfrage.

## Technische Beschreibung

Nettogewicht	1,1 kg
Höhe	79 mm
Herstellerbezeichnung	PCB

Linearität	±0,005 g
Einschwingzeit	3 s
Breite	163 mm
Ablesung	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,002 g
maximaler Wägebereich	0 - 350 g
Abmessung Wägeplatte	Ø 81 mm
Stückgewicht minimal	0,02 g
Tiefe	245 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Kalibrierung	K2
Produktart	Präzisionswaage

## Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50
DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50