

KERN**Kranwaage Typ HFB, maximaler Wägebereich: 300 kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479436 300
GTIN	4045761111660
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Hohe Mobilität durch internen Akku (mit optischer Ladeanzeige). Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.

Ziffernhöhe 25 mm mit rückseitiger Zweitanzeige. Betriebsdauer des Akkus ca. 20 Stunden.

Lieferumfang:

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Netzadapter.

Kalibrierung: Preis auf Anfrage

Ablesung: 100 g

Fehlergrenze vom Maximalwert: 0,2 %

Gehäuse Breite: 163 mm

Gehäuse Tiefe: 126 mm

Gehäuse Höhe: 159 mm

Gesamtlänge: 390 mm

Technische Beschreibung

Nettogewicht	2,2 kg
--------------	--------

Gehäuse Höhe	159 mm
Gesamtlänge	390 mm
maximaler Wägebereich	0 - 300 kg
Ablesung	100 g
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Fehlergrenze vom Maximalwert	0,2 %
Gehäuse Breite	163 mm
Gehäuse Tiefe	126 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Ziffernhöhe	25 mm
Herstellerbezeichnung	HFB
Batterie-Betriebsdauer	20 h
Produktart	Hänge-/Kranwaage

Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ	018940
---------------------------------	--------

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
---	------------