

**Fächerschleiftopf (A), Korn 60, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.

Topfförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges mit zurückgesetztem Kern.
Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Besonders geeignet für den Stirn- und Umfangschliff.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	40 mm
maximale Drehzahl	12000 min ⁻¹
empfohlene Drehzahl	8000 min ⁻¹
Körnung	60
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	60 mm

Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	Korn 60
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		