


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 1,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202299 1,5
GTIN	4045197880116
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Technische Beschreibung

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaftform	HA
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schneiden-Ø D _c	1,5 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,005 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,006 mm
Schneidenlänge L _c	4 mm
Zähnezahl Z	3
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Schaft-Ø D _s	3 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	170 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	100 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	55 m/min	K
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		