



Grobreinigungsscheibe (SiC), Scheiben-Ø: 115mm



Bestelldaten

Bestellnummer	566750 115
GTIN	4045197566102
Artikelklasse	52E

Beschreibung

Ausführung:

Schleifscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Sehr **grobe Vliesstruktur**, setzt sich auch bei dicken und weichen Beschichtungen nicht zu. Harte und aggressive Vliesausführung für den **universellen Einsatz** auf großen Arbeitsflächen.

Verwendung:

Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Mit **Glasgewebeteller zur Direktaufspannung** auf Winkelschleifer.

Hinweis:

Grobreinigungsscheiben für Geradschleifer siehe Nr. 556270ff.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	5000 - 7000 min ⁻¹
Bohrungs-Ø	22,23 mm
maximale Drehzahl	11000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC

Härtegrad	hart
Feinheitsgrad	sehr grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Formbeschreibung	flach
maximale Umfangsgeschwindigkeit	60 m/s
Produktart	Grobreinigungsvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		