



## Klett-Schleifteller mit Gewinde M 14, Außen-Ø: 178mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	566960 178
GTIN	4001895411304
Artikelklasse	52M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Haftseite mit Doppel-T-Haken-System, für sichere Haftung von Schleifvlies-Klettscheiben.

#### Passend für:

Für Klettscheiben **ohne Zentrierbohrung**.

#### Achtung:

Maximale Umfangsgeschwindigkeit auf Winkelschleifern **mit Klettschleifscheiben** 40 m/s.

### Technische Beschreibung

maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
maximale Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Außen-Ø	178 mm
Produktart	Stützteller