



Klett-Schleifteller mit Zentrierung und Gewinde M 14, Außen-Ø: 115mm



Bestelldaten

Bestellnummer	566965 115
GTIN	5010027826946
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Haftseite mit Doppel-T-Haken-System, für sichere Haftung von Schleifvlies-Klettscheiben.

Passend für:

Mit Zentrierung für Klettscheiben Nr. 566902 – 566950.

Achtung:

Maximale Umfangsgeschwindigkeit auf Winkelschleifern **mit Klettschleifscheiben** 40 m/s.

Technische Beschreibung

maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
maximale Drehzahl	12000 min ⁻¹
Außen-Ø	115 mm
Produktart	Stützteller