

3M Scotch-Brite™

**Kompaktscheibe RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm), 150×6×25,  
Körnungsvergleich: 50****Bestelldaten**

Bestellnummer	566994 50
GTIN	50048011648878
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Kompaktscheiben aus verpresstem Faservlies für kühlen Schliff ohne Anlauffarben.

**Rapid Cut Kompaktscheiben** kombinieren **aggressives Cubitron™ II** Präzisionskorn mit Scotch-Brite™-Faservlies.

**Verwendung:**

Zum **Abtragen, Reinigen und Finishen** von Kehlnähten, Schweißpunkten, schwer zugänglichen Stellen mit Geradschleifern (Ø 76 mm), Winkelschleifern (Ø 125 mm) oder Kehlnahtschleifmaschinen (Ø 150 mm).

Auf Kehlnahtschleifmaschinen ohne weiteres Zubehör.

**Hinweis:**

Vlies-Kompaktscheiben für den Flächenschliff finden Sie unter Nr. 566991. Entgrat- und Finishingscheiben für den Einsatz auf Schleifböcken finden Sie unter Nr. 568725, Nr. 568731 und Nr. 568741.

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %  
maximale Umfangsgeschwindigkeit: 60 m/s

maximale Drehzahl: 7500 min<sup>-1</sup>

Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Feinheitsgrad: extra grob

Härtegrad: extra hart

Ausführung: 9C extra coarse

## Technische Beschreibung

Härtegrad	extra hart
Körnungsvergleich	50
Ausführung	9C extra coarse
Feinheitsgrad	extra grob
Scheiben-Ø	150 mm
Scheiben-Ø D	150 mm
Bohrungs-Ø H	25 mm
Scheibenbreite T	6 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Form	
Bindung	
Schleifmittelunterlage	
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Antriebsmaschine	
maximale Drehzahl	7500 min <sup>-1</sup>
Formbeschreibung	
Trägerteller	
Herstellerbezeichnung	RC-UW Rapid Cut
maximale Umfangsgeschwindigkeit	60 m/s
passend für Schnellwechselsystem	
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	m/s
Aufnahme	
Produktnamensattribut	150×6×25
optimiert für Werkstoff	
Produktart	

