3M Scotch-Brite™

Schleifvlies-Pad, 158×224 mm, Vliesstruktur: 220



Bestelldaten

Bestellnummer	556000 220		
GTIN	4001895754937		
Artikelklasse	53M		

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Vorteil:

- · Passt sich der Werkstückform an.
- · Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
- Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
- · Trocken und nass einsetzbar.
- · Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar. **Mittel / mittelfein:** universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.

Technische Beschreibung

Farbe	rot		
Körnungsvergleich	240 - 280		
Vliesstruktur	220		
Feinheitsgrad	mittel		
3M-Bezeichnung	WR-SH		
Ausführung	A Fine		

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %		
Breite	158 mm		
Länge	224 mm		
Produktnamensattribut	158×224 mm		
Produktart	Schleifvlies-Pad		

Anwenderdaten

	Eignung	\mathbf{V}_{c}	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Mandrel 556030

Datenblatt



Handblock 556020