

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte ONEU 05T6 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7520, Typ: ST1400


Bestelldaten

Bestellnummer	213432 ST1400
GTIN	4045197879974
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitig mit 2×8 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$: 3 mm

Typ: ST1400

Vorschub f_z pro Zahn: 0,25 mm

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Vorschub f_z pro Zahn	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	16
ISO-Code Wendeschneidplatte	ONEU 05T6 ANER

Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	3 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		