

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260052 HB7035-1
GTIN	4045197873682
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060204 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7035-1

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen