

KERN**Zählsystem, Typ CCS, maximaler Wägebereich: 150kg**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 479542 150 |
| GTIN | 4045761104624 |
| Artikelklasse | 47D |

Beschreibung

Ausführung:

- **Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).**
- **Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.**
- **Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.**
- **Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.**
- **Netz- und Akkubetrieb möglich.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**

Zählsystem bestehend aus einer **Referenzwaage und einer Mengenwaage (Plattformwaage)** mit 2,0 m Verbindungskabel.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube für Referenzwaage.

Sonderzubehör:

Interner Akku, Signallampe auf Anfrage.

Hinweis:

Zur Kalibrierung bitte beide angebotenen Positionen auswählen, da sowohl die Referenzwaage als auch die Mengenwaage (Plattformwaage) kalibriert werden müssen.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Plattformwaage Tiefe | 400 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Abmessung Wägeplatte | 294×225 mm |
| Einschwingzeit | 2 s |
| maximaler Wägebereich | 0 - 150 kg |
| Plattformwaage Höhe | 137 mm |
| Breite | 320 mm |
| Herstellerbezeichnung | CCS |
| Ablesung | 0,1 g |
| Tiefe | 350 mm |
| Plattformwaage Breite | 500 mm |
| Nettogewicht | 16 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,2 g |
| Linearität | ±0,2 g |
| Stückgewicht minimal | 1 g |
| Ablesung Mengenwaage | 5 g |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Kalibrierung | Preis auf Anfrage |
| Produktart | Zählwaage |