

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260058 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873729 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

CC.T 09T304 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|---|--------------------|
| Hauptanwendung | P |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Sorte | HB7035-1 |
| Spanbrecher | SS |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 120 - 350 m/min |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Vorschub f | 0,05 - 0,25 mm/U |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T304 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |