


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 09T304 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	SS
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Sorte	HB7035-1

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen